

キレイが
ずっと
つづく!!

3つのびっくリーン技術搭載! 清潔トイレ「ネオレスト」

びっくリーン技術

1

使うたび除菌

便器もノズルも自動除菌で清潔つづく!



機能動画はこちら*

[便器きれい]



気になる黒ずみの原因となる菌を除菌

使用後と8時間使用しないときに、
きれい除菌水のミストを便器ボウル面にふきかけます。

[ノズルきれい]



ノズルの外側も通水路も洗浄・除菌

ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄。
使用後だけでなく定期的に除菌します。

[においきれい]



におい成分を洗浄・除菌

1日の使用時間を学習し、
よく使用する1時間前から作動します。

※画像はすべてイメージです

[きれい除菌水] 汚れの原因の一つである菌をしっかりと清潔!

「きれい除菌水」※1は、水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。
薬品や洗剤を使わず、水から作られます。時間がたつともとの水に戻る※3ので環境にやさしいのが特長です。



● ご愛用者の声※4 ●



以前より黒ズミが付きづらい。
「きれい除菌水」すごいと思う。
(30代女性)



とにかく掃除の時間が短くなりうれしいです。
トイレに行くのが楽しみになった。
(40代男性)

びっくリーン技術

2

汚れツルリン

汚れを浮かせて、しっかり流す。
だから汚れにくく清潔!

[プレミスト]



自動で便器にミスト(水)を
ふきかけて水のクッション
を作ります。

[セフィオンテクト]



きめ細かい超平滑の表面で汚れ
が引っ掛かる足場がなく、汚れをツ
ルッと落とします。

[トルネード洗浄]



汚物が付きやすい便器後方
に勢いよく水を当て、しっかり
洗い流します。

[クリーン樹脂]



便座の表と裏、ノズル、ノズル収
納部まで、汚れをはじく成分をも
つ樹脂なので、サッとひとふきで、
清潔を保てます。

〈ノズル汚れの付き方の比較〉



従来樹脂※5のノズル クリーン樹脂のノズル

おそうじ超ラク

凹凸をそぎ落とした形状だから、
お手入れもサッとすませられます。

[フチなし形状]



汚れが見えにくい死角をつくりません。

[お掃除しやすいデザイン]



便器や便座の段差やすき間を抑えました。

その他のおすすめ機能

さらに快適機能 触らずに使えて安心です!

[オート開閉]



人の動きを検知して、便ふたが自動で開閉。触らずに使用できます。

[オート便器洗浄]



センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。レバーやリモコンに触らずに使えます。

セットで替えれば、より清潔空間へ!

[手洗器(レストルームドレッサー)]



自動水栓

手を差し出すと自動で吐水。ハンドルに触れずに、清潔です。

深くて広いボウル

トイレ内で、手をしっかりと洗えるので衛生的。

[ハイドロセラ フロアJ(床材)]




抗菌効果

トイレの気になるニオイは、尿素と菌によって発生するアンモニアです。ハイドロテクト層の光触媒と抗菌・抗ウィルス金属の働きで、清潔を保ちます。



節水だから、おうち時間が 増えても経済的!

[3.8L洗浄で水道代も節約*6]



13Lと比べて年間
約15,000円おトク!
約75%節水
8Lと比べて年間
約5,000円おトク!
約49%節水

※1 試験機関：(一財) 北里環境科学センター、試験方法：電解水の除菌効力試験、除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認。試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません)、効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 ※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。 ※3 試験機関：(一財) 日本食品分析センター ※4 「ネオレスト購入者満足度調査」TOTO調べ(2019)n=108 ネオレストAH・RH購入者アンケート回答者(2019年4~7月分) ※5 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂 ※6 節水の試算条件については、レストルームカタログP178をご参照ください。 ※7 壁排水は4.8Lです。

* 通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。